

Garant**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 23-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637812 12
GTIN	4062406061340
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 12-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642129.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 17 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-rukoväť: 1 ks 641329

Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629

Račňa: 1 ks č. 640025

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	23
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	10-34 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm Šírka x hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Systémový box Typ 4	630305 4
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
PUR penová vložka Pre sadu 637812	630304 637812
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295