

Garant**Súprava 6-hranných zástrčných hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 12-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637702 6
GTIN	4062406061425
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M24.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643229 veľ. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

T-rukoväť: 1 ks č. 641329

Predĺženia: 2 ks č. 641029 130; 255

Račňa: 1 ks č. 640025

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-17 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Počet dielov	12
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	52 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643229 12
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 17	643229 17
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Systémový box Typ 3B	630305 3B
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643229 10
PUR penová vložka Pre sadu 637702	630304 637702
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643229 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643229 14
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643229 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 7	643229 7