

**Garant****Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 35-dielne, Typ: SD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	638025 SD
GTIN	4062406061401
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M22 a 1/4 – 7/8 palca (americké palcové rozmery) a skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M18.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 19 ks č. 642325 veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643229 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks č. 641129 veľ. 125; 250

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650002 veľ. 5 7/16-palcový pohon šesťhranu E 11,2 – 1/2-palcový štvorhranný poháňaný diel

Prechodové diely: 2 ks podobne ako č. 649500

3/8-palcový pohon štvorhrannej vložky – 1/2-palcový štvorhranný poháňaný diel

1/2-palcový pohon štvorhrannej vložky – 3/8-palcový štvorhranný poháňaný diel

Skladovanie v: ABS plastový box

### Upozornenie:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

## Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive	8-34 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	35
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-14 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Štvorhran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642325 18

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642325 16
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 12	642325 12
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 11	642325 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 10	643229 10
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 14	643229 14
PUR penová vložka Pre sadu 638025	630304 638025
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 30	642325 30
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 34	642325 34
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642325 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 7	643229 7
Systémový box Typ 4	630305 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 4	643229 4
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 8	643229 8
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22	642325 22
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 27	642325 27
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 32	642325 32
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 10	642325 10

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šest'hran 12	643229 12
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24	642325 24
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 14	642325 14
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15	642325 15
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 9	642325 9
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šest'hran 5	643229 5
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642325 13
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šest'hran 6	643229 6
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 8	642325 8
Šest'hranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21	642325 21