


**Garant****Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	639062 6
GTIN	4062406061395
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 – M22 a pre vnútorné Torx® so závitom M5 – M14.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 6-hranné: 18 ks č. 642229 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks č. 643629 veľ. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-rukovät: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 125; 250

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

**Upozornenie:**

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

## Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-34 mm
Počet dielov	32
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642229 8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642229 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642229 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642229 15
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642229 32
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642229 22
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642229 24
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX30	643629 TX30

Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm Šírka x hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
PUR penová vložka Pre sadu 639062	630304 639062
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642229 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642229 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642229 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642229 19
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX60	643629 TX60
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642229 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642229 34
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX25	643629 TX25
Systémový box Typ 4	630305 4
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642229 17
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX40	643629 TX40
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643629 TX55
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643629 TX27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642229 11
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45	643629 TX45
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642229 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642229 16
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50	643629 TX50