

Garant**12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642129 13
GTIN	4062406061531
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

12-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642132; HOLEX: č. 642122).

Technický opis

Ø na strane výstupu	19,1 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Dĺžka	38 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča