

Garant**Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne, Počet nástavcov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	639402 10
GTIN	4062406061418
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**;
nástrčné hlavice podľa **DIN 3124**.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M27.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643229

veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	10
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-19 mm

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Systémový box Typ 2	630310 2
Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 4	643229 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 10	643229 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 5	643229 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 6	643229 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 7	643229 7
PUR penová vložka Pre sadu 639402	630304 639402
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 12	643229 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 14	643229 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 17	643229 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 19	643229 19