

Garant

Sada nástrčných klúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	639501 10
GTIN	4062406061432
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice

na Torx®: 10 ks č. 643629

veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	10
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643629 TX27
PUR penová vložka Pre sadu 639501	630304 639501
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50	643629 TX50
Systémový box Typ 2	630305 2
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX30	643629 TX30
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX60	643629 TX60
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX40	643629 TX40
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643629 TX55
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45	643629 TX45
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX20	643629 TX20
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX25	643629 TX25