

Garant**6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642229 10
GTIN	4062406061739
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

Technický opis

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Ø na strane výstupu	15,4 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča