

Garant**Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643629 TX40
GTIN	4062406062293
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chró-m-legovaná oceľ, pochrómovaná. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,5 mm
Dĺžka	60 mm
Rozmer profilu A	6,6 mm
Profil Torx®	TX40
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

