

Garant**Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX55****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643629 TX55
GTIN	4062406062323
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Rozmer profilu A	11,2 mm
Dĺžka	60 mm
Ø na strane vstupu	22,5 mm
Profil Torx®	TX55
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

