

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/7**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	700 mm
Výška	800 mm
Počet dvier	0
Šírka	600 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	113 kg
Hĺbka	700 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G

Druh produktu

Skriňa na náradie

**Príslušenstvo**

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931043 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931043 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931043 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931043 150
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931035 800