

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm

Výška	1000 mm
Šírka	600 mm
Hmotnosť	123 kg
Počet zásuviek	7
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Úžitková výška	900 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Počet dvier	0
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G

Druh produktu

Skríňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931043 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931043 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931043 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931043 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931043 125
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931035 1000