

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/15**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Hĺbka	700 mm

Hmotnosť	269 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	750 mm
Úžitková výška pre zásuvky	1400 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	1400 mm
Počet dvier	0
Vložka z ryhovanej gumeny v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Počet zásuviek	15
Výška	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
ComfortClose	nie

Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931163 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1500	931155 1500