

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931105 1000/7A
GTIN	4062406062583
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
ComfortClose	nie

Hmotnosť	149 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet zásuviek	7
Výška	1000 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Počet dvier	0
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931163 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931163 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931163 125
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000