

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 20×24G, Výška: 400mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931035 400
GTIN	4062406062477
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 24 × 28 G, vhodné pre zásuvky 20 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931043, 931045, 931046, 931048.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Šírka	600 mm
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	300 mm
Úžitková výška	300 mm

Hmotnosť	23 kg
Výška	400 mm
Hĺbka v G	28
Šírka v G	24
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------