

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Úžitková výška	1400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26

Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
ComfortClose	nie
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hĺbka	700 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška pre zásuvky	1400 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	750 mm
Počet zásuviek	9
Výška	1500 mm
Hmotnosť	205 kg
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu

Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931163 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931163 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1500	931155 1500