

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/8A**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931105 1000/8A
GTIN	4062406062606
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	100 mm

Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Úžitková výška	900 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	8
Hĺbka	700 mm
ComfortClose	nie
Výška	1000 mm
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hmotnosť	159 kg
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm

Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75	931163 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 250	931163 250
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000