

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	35 mm
Veľkosť stopky	40 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	48 mm
Klinok	259015 1
Veľkosť doštičiek	19 mm
Súprava pružín	259044 1
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Celková dĺžka L	250 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 4040S19
Podložka	259031 16
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Skrutka klinku	259018 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak