

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/6**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastru 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
----------------------------	----

Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
ComfortClose	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet zásuviek	6
Výška	800 mm
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	125 kg
Šírka	750 mm
Úžitková výška	700 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931165 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931165 250
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931155 800
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50