

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/9**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931115 1000/9 |
| GTIN             | 4062406062910 |
| Trieda položky   | 9GK           |

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

|                |        |
|----------------|--------|
| Úžitková výška | 900 mm |
|----------------|--------|

|  |         |
|--|---------|
| Hĺbka  | 700 mm  |
| Počet dvier  | 0       |
| Zásuvky Úžitková šírka                                 | 650 mm  |
| Výška  | 1000 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                             | 24      |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                                 | 600 mm  |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                            | 26×24   |
| Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku | nie     |
| Hmotnosť   | 170 kg  |
| Šírka  | 750 mm  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný          | áno     |
| Úžitková výška pre zásuvky                             | 900 mm  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                             | 26      |
| Počet zásuviek   | 9       |
| Výška čela zásuvky                                     | 100 mm  |
| Výška čela zásuvky                                     | 75 mm   |
| Výška čela zásuvky                                     | 50 mm   |
| Výška čela zásuvky                                     | 75 mm   |
| Výška čela zásuvky                                     | 200 mm  |
| Výška čela zásuvky                                     | 75 mm   |
| Výška čela zásuvky                                     | 150 mm  |
| Výška čela zásuvky                                     | 100 mm  |
| Výška čela zásuvky                                     | 75 mm   |
| ComfortClose   | nie     |
| Počet výsuvných políc                                  | 0       |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko             | nie     |
| Hrúbka materiálu                                       | 1,2 mm  |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť                         | 200 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)                 | 100 %   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zásuvkový výsuv             | Blokovanie výsuvu  |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm  |
| Cylindrický zámok           | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu      | 26x24G   |
| Druh produktu               | Skriňa na náradie  |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200                      | 931165 200  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100                      | 931165 100  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150                      | 931165 150  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75                       | 931165 75   |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21                         | 914227 HU21 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000 | 931155 1000 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50                        | 931163 50   |