

Garant GRIDLINE

**Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 26×24G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931155 1000
GTIN	4062406063122
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**Vhodné pre:**

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Technický opis**

Úžitková výška	900 mm
Hmotnosť	43 kg
Výška	1000 mm
Hĺbka	700 mm

Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Šírka	750 mm
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	28
Šírka v G	30
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie