

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 1000/7
GTIN	4062406062774
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
---	-----

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Výška	1000 mm
Hmotnosť	147 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Počet zásuviek	7
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
ComfortClose	nie
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm

Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931165 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50