

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
------------------------	--------

ComfortClose	nie
Úžitková výška	1150 mm
Šírka	750 mm
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hmotnosť	166 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Výška	1250 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm

Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931165 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931165 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931165 250
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250