

Garant**6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s pridržiavacou guľôčkou, Šesthran: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643360 4
GTIN	4062406062866
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Výhoda:

6-hranný nástavec skrutkovača **s prídržnou guľôčkou** na pevné uzavretie nasadenej skrutky.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	140 mm
Ø na strane vstupu	21,5 mm
Šesthran	4 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

