

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/9A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931115 1250/9A
GTIN	4062406062958
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
-----------------------------	-------

Hĺbka	700 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Hmotnosť	189 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Počet zásuviek	9
Úžitková výška	1150 mm
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška	1250 mm
ComfortClose	nie
Šírka	750 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %

Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931165 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931165 150
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250