

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 26×24G, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931155 800
GTIN	4062406063108
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Úžitková výška	700 mm
Šírka	750 mm
Hmotnosť	38 kg
Počet dvier	0

Výška	800 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Hĺbka	700 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	28
Šírka v G	30
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie