

Garant GRIDLINE

**Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 26×24G, Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931155 900    |
| GTIN             | 4062406063115 |
| Trieda položky   | 9GK           |

**Popis****Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**Vhodné pre:**

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Technický opis**

|   |        |
|---|--------|
| Počet dvier                                   | 0      |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno    |
| Úžitková výška                                | 800 mm |
| Hĺbka   | 700 mm |

|   |   |
|---|---|
| Šírka                                       | 750 mm  |
| Úžitková výška pre zásuvky                  | 800 mm  |
| Hmotnosť                                    | 41 kg   |
| Výška                                       | 900 mm  |
| Šírka v G                                   | 30  |
| Hĺbka v G                                   | 28  |
| Prevedenie                                  | na individuálne osadenie  |
| Maximálna nosnosť                           | 4000 kg   |
| Počet zásuviek                              | 0   |
| Počet výsuvných políc                       | 0   |
| Hrúbka materiálu                            | 1,2 mm  |
| Zásuvkový výsuv                             | Blokovanie výsuvu   |
| Prestavenie výšky v mriežke                 | 25 mm   |
| Cylindrický zámok                           | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26x24G  |
| Druh produktu                               | Korpus skrine na náradie  |