

bimos

**Pracovná stolička, umelá koža, s klzákmi****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965405
GTIN	4016849535074
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z umývateľného čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 400 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Ø základne	640 mm
Materiál základňa	Plast
Norma	DIN 68877
Ø sedadla	400 mm
Základňa Prevedenie	klzák

Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Farba Materiál sedadla	čierna
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963188