

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931115 1500/9 |
| GTIN | 4062406062989 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastrí 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

| | |
|----------------------------|----|
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 26 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| ComfortClose | nie |
| Hĺbka | 700 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková výška | 1400 mm |
| Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku | nie |
| Výška | 1500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Úžitková výška pre zásuvky | 1400 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 200 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 300 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Šírka | 750 mm |
| Počet zásuviek | 9 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Zásuvky Úžitková šírka | 650 mm |
| Počet dvier | 0 |
| Hmotnosť | 205 kg |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 26x24G |
| Druh produktu | Skriňa na náradie |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 | 931165 300 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 | 931165 100 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 | 931165 150 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 | 931165 200 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1500 | 931155 1500 |