

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Výška čela zásuvky	75 mm
--------------------	-------

Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	115 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	700 mm
ComfortClose	nie
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Šírka	750 mm
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet zásuviek	5
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931165 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931155 800