

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 1
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Podložka	259031 16
Dĺžka hlavy L ₁	45 mm
Funkčná šírka L ₄	50 mm
Veľkosť stopky	40 mm
Skrutka klinku	259018 1
Celková dĺžka L	250 mm
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 4040S19
Klinok	259015 1
Veľkosť doštičiek	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak