

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L neutrálneho držiaka	100 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Funkčná šírka L ₄ neutrálneho držiaka	8,3 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálneho držiaka	31 mm
Držiak ISO-kód	PSDNN 1616H12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259031 20
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak