

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	12,8 mm
Séria	QuickTurn
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	PSDNN 2525M12
Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Skrutka klinu	259018 2
Podložka	259031 20
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružín	259044 2
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	29 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak