

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/8**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931305 1000/8 |
| GTIN             | 4062406063535 |
| Trieda položky   | 9GK           |

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovito nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

|       |         |
|-------|---------|
| Šírka | 1000 mm |
| Hĺbka | 700 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Úžitková výška                                | 900 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 100 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 250 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 50 mm  |
| Výška čela zásuvky                            | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                            | 125 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 75 mm  |
| Výška čela zásuvky                            | 125 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 100 mm   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                   | 36×24  |
| Hmotnosť                                      | 195 kg   |
| Výška   | 1000 mm  |
| Úžitková výška pre zásuvky                    | 900 mm   |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno  |
| Počet zásuviek                                | 8  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                        | 600 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka                        | 900 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                    | 24   |
| Počet dvier                                   | 0  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                    | 36   |
| Počet výsuvných políc                         | 0  |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko    | nie  |
| Hrúbka materiálu                              | 1,2 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť                | 75 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)        | 100 %  |
| Zásuvkový výsuv                               | Blokovanie výsuvu  |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 25 mm  |
| Cylindrický zámok                             | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Atribút Názov produktu | 36x24G            |
| Druh produktu          | Skriňa na náradie |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75                        | 931353 75   |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100                       | 931353 100  |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300                       | 931353 300  |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21                         | 914227 HU21 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50                        | 931353 50   |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150                       | 931353 150  |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125                       | 931353 125  |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250                       | 931353 250  |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200                       | 931353 200  |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000 | 931335 1000 |