

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931305 1250/8
GTIN	4062406063566
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Šírka	1000 mm

Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Počet zásuviek	8
Zásuvka Úžitková plocha v G	36x24
Výška	1250 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	1150 mm
Hmotnosť	215 kg
Počet dvier	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931353 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931353 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931353 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931353 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931353 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	931353 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931353 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931353 200
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931335 1250