

bimos

Otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965410
GTIN	4016849572345
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z mäkkého čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 400 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Plast
Základňa Prevedenie	klzák
Materiál Sedadlo	látka
Farba Materiál sedadla	čierna
Ø sedadla	400 mm

Norma	DIN 68877
Ø základne	640 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	prsteneč
Séria	Base-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------