

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/6**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931315 1000/6
GTIN	4062406063597
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Hmotnosť	170 kg
----------	--------

Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	0
Šírka	1000 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška	1000 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G

Druh produktu

Skríňa na náradie

**Príslušenstvo**

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931355 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931355 300
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931355 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931355 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931355 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931355 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931355 250
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931335 1000