

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 931315 1000/10 |
| GTIN | 4062406063627 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

| | |
|-------|---------|
| Šírka | 1000 mm |
|-------|---------|

| | |
|---|-------------------|
| Výška | 1000 mm |
| Hmotnosť | 223 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková výška | 900 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Hĺbka | 700 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 36 |
| Zásuvky Úžitková šírka | 900 mm |
| Úžitková výška pre zásuvky | 900 mm |
| Počet zásuviek | 10 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36x24 |
| Počet dvier | 0 |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |

| | |
|-----------------------------|---|
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 36x24G |
| Druh produktu | Skriňa na náradie |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 | 931355 75 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 | 931355 300 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 | 931355 100 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 | 931355 150 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 | 931355 125 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 | 931355 200 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 | 931355 250 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000 | 931335 1000 |