

Garant GRIDLINE

**Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 36×24G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931335 1000
GTIN	4062406063719
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**Vhodné pre:**

Zásuvky č. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	50 kg
Šírka	1000 mm
Hĺbka	700 mm

Výška	1000 mm
Úžitková výška	900 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	28
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------