


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 26×20G, Výška čela zásuvky: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930635 300
GTIN	4062406064105
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastrí 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 200 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 30 × 24 G, č. 930625.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Výška vpredu	300 mm
Úžitková výška	275 mm
Hmotnosť	19 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg

Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková šírka v G	26
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	650 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x20G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951032 26
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951030 26