

bimos

Otočná stolička, látkový sedák s kolieskami**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965411
GTIN	4016849571799
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z mäkkého čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.

Ø základne 640 mm.

Norma:

DIN 68877

Pozor!:

Ø sedadla 400 mm.

Technický opis

Materiál Sedadlo	látka
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina

Ø sedadla	400 mm
Materiál základňa	Plast
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Farba Materiál sedadla	čierna
Ø základne	640 mm
Norma	DIN 68877
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------