

Garant GRIDLINE

Zásuvka, 75 kg, 20×24G, Výška čela zásuvky: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931043 100 |
| GTIN | 4062406064280 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 75 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 24 × 28 G, č. 931035.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Výška vpredu | 100 mm |
| Hmotnosť | 13 kg |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Úžitková výška | 75 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×24 |

| | |
|---|--|
| Úžitková šírka v G | 20 |
| Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Rozsah použitia | Skrina na náradie |
| Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Úžitková šírka | 500 mm |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20x24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10 | 951025 10 |
| Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 20 | 951032 20 |
| Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 20 | 951030 20 |