

bimos

**Otočná stolička, drevo, s klzákmi****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965390
GTIN	4016849295527
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z buku Multiplex nalakovaná v prírodnej farbe.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 400 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Ø základne	640 mm
Hmotnosť	6,5 kg
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Materiál základňa	Plast
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina

Ø sedadla	400 mm
Materiál Sedadlo	bukový multiplex
Norma	DIN 68877
Základňa Prevedenie	klzák
Prestavenie výšky Druh	prsteneč
Séria	Base-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------