

Garant**45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Trieda položky	210

Popis

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maximálny vonkajší Ø D_{max}	44 mm
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP