


Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 75 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931163 150
GTIN	4062406064853
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 75 kg.

**Vhodné pre:**

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, č. 931155.

**Rozsah balenia:**

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Úžitková výška	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hmotnosť	17 kg
Výška vpredu	150 mm

Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková šírka v G	26
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Úžitková šírka	650 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Zásuvka

## Príslušenstvo

Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951032 26
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951030 26