


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 100mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931455 100
GTIN	4062406064976
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 50 mm alebo 2G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 200 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 50 × 28 G, č. 931435.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Výška vpredu	100 mm
Hmotnosť	20 kg
Úžitková výška	75 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24

Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková šírka v G	46
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková šírka	1150 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	46x24G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Kryt z PVC pre súpravu úchytiakov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 46	951032 46
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 46	951030 46
Koncové krytky úchytiakov20-dielne Typ 10	951025 10