


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 56×24G, Výška čela zásuvky: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931555 300
GTIN	4062406065096
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 50 mm alebo 2G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 200 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 56 × 24 G, č. 931535.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Hmotnosť	35 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Výška vpredu	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24
Úžitková výška	275 mm

Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková šírka v G	56
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková šírka	1400 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	56x24G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Koncové krytky úchytiak20-dielne Typ 10	951025 10
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 56	951030 56
Kryt z PVC pre súpravu úchytiak10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 56	951032 56