

bimos

Otočná stolička, drevo, s klzákmi a kruhom na nohy**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965392
GTIN	4016849295541
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z buku Multiplex nalakovaná v prírodnej farbe.

Základňa-Ø 680 mm, nastaviteľná výška nožného krúžku.

Ø sedadla 400 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Plast
Materiál Sedadlo	bukový multiplex
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Ø základne	680 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina

Hmotnosť	8,5 kg
Norma	DIN 68877
Ø sedadla	400 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	570 - 850 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------