

Garant**Dielenské posuvné meradlo s jemným nastavením, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415090 300
GTIN	4062406065102
Trieda položky	40Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Kontrastná stupnica na jednoduché odčítanie vnútorných a vonkajších rozmerov. Priame odčítanie vnútorných rozmerov pomocou dodatočnej stupnice. S presným nastavením. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 300 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	± 0,05 mm
Jemné nastavenie	áno
Meracie hroty	áno
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300