

**Garant****Dielenské posuvné meradlo s jemným nastavením, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415090 500
GTIN	4062406065218
Trieda položky	40Z

**Popis****Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Kontrastná stupnica na jednoduché odčítanie vnútorných a vonkajších rozmerov. Priame odčítanie vnútorných rozmerov pomocou dodatočnej stupnice. S presným nastavením. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

**Technický opis**

Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 500 mm
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	± 0,07 mm
Jemné nastavenie	áno
Meracie hroty	áno
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500